

New/Neu

Now flame retardant equipped for /
Jetzt flammhemmend ausgerüstet nach

FAR 25.853 Appendix F, Part 1
BS 5852, Part 2 (Crib 5)



Vinyl / Kunstleder „Drapé - Plissée“

Vinyl / Kunstleder "Drapé - Plissée"




223 x 3675



222 x 2950



222 x 2951



223 x 2972



223 x 2970



223 x 2971



222 x 3676



222 x 2968



222 x 2956



223 x 2983



222 x 2957



222 x 2961



222 x 2963



222 x 2965



222 x 2966



222 x 2953



223 x 2969



222 x 2955



222 x 2967

KUNSTLEDER

Materialaufbau

Breite: 140 cm / Rollenlänge: 35 m / Stärke: 1,40 mm (+/- 0,1 mm) / Gewicht: ca. 780 gr/m² +/- 30 / Martindale: >50.000

Flammhemmende Ausrüstung

Automobilindustrie: DIN 75200 bzw. ISO 3795, FMVSS 302

Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2 bzw. ISO 8191 Teil 1+2, M2 Französische Norm, B1 österreichische Norm, FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), IMO Resolution A652(16)

Eigenschaften

Nach gesetzlichen Bestimmungen frei von Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/Formaldehyd und von gesundheitsgefährdenden Stoffen – lange Haltbarkeit – UV beständig – Lichtechtheit >6 – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich – (Metallfarben: nicht für Massageliegen geeignet)

Reinigung und Desinfektion

Die Reinigung des Kunstleders ist sehr wichtig und sollte regelmäßig erfolgen. Deshalb empfehlen wir unser sensationelles Spezial-Reiniger Set 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 + Sprühpumpe 800x222. Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden!

VINYL

Composition

Width: 140 cm / Roll length: 35 m / Thickness: 1,40 mm (+/- 0,1 mm) / Weight: about 780 gr/m² +/- 30 / Martindale: >50.000

Flame retardant equipped

Automobile industry: DIN 75200 or ISO 3795, FMVSS 302

Furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2 or ISO 8191 part 1+2, M2 French Norm, B1 AT-Norm, FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), IMO Resolution A652(16)

Property of material

Free of Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/formaldehyde and health hazard substances as prescribed by law – long durability – UV resistant – light fastness >6 – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – water proof – salt-water resistant – tear resistant – non-irritant – (metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables)

Cleaning and disinfection

Cleaning of vinyl is very important and should take place regularly. Therefore we suggest our sensational special cleaning agent set 800x305. For disinfection and cleaning apply 800x221 + spray pump 800x222. Please do not use abrasive cleaner!

PLASTICO DE PVC

Composicion

Ancho: 140 cm / largo de la pieza: 35 m / grueso: 1,40 mm (+/- 0,1 mm) / Peso: aprox. 780 gr/m² +/- 30 / Martindale: >50.000

Resistente a las llamas

Industria de automocion: DIN 75200 o bien ISO 3795, FMVSS 302

Industria de muebles: DIN EN 1021 parte 1+2 o bien ISO 8191 parte 1+2, M2 Norma Franzesa, B1 AT-Norm, FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), IMO Resolution A652(16)

Calidad

Prescripcion legal: Libre de Cd/AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT/Formaldehyd y la substancia no es perjudicial a la salud – largo tiempo de resistencia – resistente a los rayos ultravioletas – solidez frente a la luz >6 – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel – (metalico: no se deberia utilizar para tumbonas de masaje)

Limpieza y Desinfeccion

Es muy importante la limpieza de la polipiel, la que se deberia hacer diariamente. Nosotros recomendamos nuestro limpiador sensacional set 800x305. Para la desinfeccion y limpieza utilice nuestro 800x221 + bomba 800x222. No utilizar detergentes agresivos!

SIMILICUIR

Composition

Largeur: 140 cm / Longueur du rouleau: 35 m / Epaisseur: 1,40 mm (+/- 0,1 mm) / Poids: environ 780 gr/m² +/- 30 / Martindale: >50.000

Retardateur de combustion

L'industrie automobile: DIN 75200 selon ISO 3795, FMVSS 302

L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2 selon ISO 8191 partie 1+2, M2, B1 AT-Norm, FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), IMO Resolution A652(16)

Qualité

Conforme aux prescriptions légales, exempt de: Cd/AZO/HCFC/PCP/PCB/PCT/aldéhyde et de substances nocives pour la santé – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance à la lumière >6 – résistant à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive – imperméable. (métallique: ne pas utilisable pour des tables de massage)

Nettoyage et désinfection

Le nettoyage du similicuir est très important et doit être fait régulièrement. Pour cela nous recommandons notre set produit spécial et sensationnel de nettoyage 800x305. Pour nettoyer et désinfecter aussi, employer le 800x221 + pompe-spray 800x222. Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs!